

VAPOLICX

Induktionserhitzer

- gefüllt ist, mit der Kapselseite nach unten in die Induktionskammer stecken und gedrückt halten - der Kontakt darf während der Erhitzung nicht unterbrochen werden!
- Während des Erwärmungsprozesses leuchtet die Heizkammer ROT.
 - 2-3 Heizzyklen à 15 Sekunden* durchführen, VAPOLICX-Handvaporizer aus der Heizkammer nehmen,
- Achtung: Nicht den gläsernen Einsatz berühren, er kann sehr heiß werden - 1-2 Sekunden abkühlen lassen, und langsam sowie gleichmäßig den entstehenden Dampf inhalieren. Genießen.
 - * Der Erhitzungsprozess wird nach 15 Sekunden automatisch beendet.
 - Generell gilt: Je länger die Erhitzung, desto dichter der Dampf. Je kürzer die Erhitzung, desto weniger dicht ist der Dampf. Dafür hat er aber mehr Aroma.
 - Um das Gerät komplett auszustellen, einfach den ON/OFF-Knopf drücken.

VAPOLICX

INDUCTION HEATER

- Insert the VAPOLICX hand vaporizer (whose stainless steel cap is already filled with herbs or flower), into the induction chamber with the caps side down and keep it pressed and connected - the contact must not be interrupted during heating!
- During the heating process the heating chamber lights up red.
- Perform 2-3 heating cycles of 15 seconds each*, take the VAPOLICX vaporizer out of the heating chamber.
Caution: Do not touch the glass insert, it can be hot! Let it cool down for 1-2 seconds and inhale the vapor slowly and evenly. Enjoy it!
- *The total time is 15 seconds. After 15 seconds the heater switches off automatically.
- Generally speaking: The longer the heating, the denser the vapor. The shorter the heating, the less dense the steam. But in return it has more aroma.
- To turn off the heater completely, simply click again the ON/OFF button.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Mit dieser mobilen Heizstation lassen sich die Edelstahlkapseln von 'VAPOLICX' schnell und einfach erhitzen, so dass kein Jet- bzw. Bunsenbrenner für die Erhitzung der Heizkapseln benötigt wird.

INHALTSANGABE

- Produktüberblick
- Technische Angaben
- Lieferumfang
- Bedienungsanleitung
- Sicherheitshinweise
- Haftungsausschluss
- Gewährleistung

SICHERHEITSHINWEISE

- Erhitzen Sie nur VAPOLICX-Edelstahlkapseln in dem Induktionsheizgerät.
- Achtung: Teile des Geräts werden heiß. Seien Sie extrem vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Induktionsheizöffnung.
- Entfernen Sie den Induktionserhitzer bei längerer Nichtbenutzung von der Stromquelle und stecken Sie auch den Netzadapter aus.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Niemals in Flüssigkeit tauchen.
- Verwenden Sie nur den im Lieferumfang enthaltenen AC/DC-Adapter.
- Entsorgen Sie das Gerät nur nach den gesetzlichen Vorgaben Ihres Landes.

Thank you very much for purchasing our product. With this mobile heating station the stainless steel caps from 'VAPOLICX' or from comparable hand vaporizers can be heated quickly, easily and constantly. So there is no need for a burning torch/gas burner to heat the caps.

TABLE OF CONTENTS


- Product Overview
- Technical Specifications
- Scope of Supply
- Instruction Manual
- Safety Instructions
- Disclaimer
- Warranty

SAFETY INSTRUCTIONS

- Only heat VAPOLICX and identical stainless steel capsules in this induction heater.
- Warning: Parts of the device can get hot. Be extremely careful to avoid burns.
- Do not insert any foreign objects into the induction heater.
- Remove the induction heater from the power source if it will not be used again.
- Keep the device out of reach of children and animals.
- Never submerge in liquid.
- Do not disassemble or short circuit.
- Only use the AC/DC adapter supplied with the device.
- Only dispose of the heater in accordance with the local requirements of your country.

PRODUKTÜBERBLICK

- 1 ON/OFF-Knopf
- 2 Magnet (Halter für VAPOLICX-Vaporizer)
- 3 Induktionsheizkammer mit Glasschutz
- 4 Anschlussbuchse für AC/DC-Adapter



LIEFERUMFANG

- 1 x Induktionserhitzer
- 1 x AC/DC-Netzadapter

TECHNISCHE ANGABEN

Maße: 77mm x 40mm x 42mm

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Near Dark GmbH ist nicht verantwortlich für Schäden und/oder Verletzungen, die durch die Verwendung, den Missbrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Produkts entstehen.


GEWÄHRLEISTUNG

2 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG

Die Near Dark GmbH garantiert diesem Gerät 2 Jahre Gewährleistung für Material- und Herstellungsmängel bei normaler, sachgemäßer Benutzung. Die Gewährleistung beginnt beim Kauf des Originalgerätes beim Fachhändler. Die Vorlage der Originalrechnung ist Voraussetzung für die Einlösung der Gewährleistung. Tritt ein Schaden innerhalb der Gewährleistungsfrist ein und wird dieser

PRODUCT OVERVIEW

- 1 ON/OFF Button
- 2 Magnetic Holder
- 3 Glass Rim
- 4 Port for AC/DC Adapter



SCOPE OF SUPPLY

- 1 x Induction Heater
- 1 x AC/DC Adapter

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size: 77mm x 40mm x 42mm

Betriebsspannung: 12 Volt Gleichspannung
Betriebsstrom: 6 Ampere
Features: Leuchtsignale, automatische Sicherheitsabschaltung
Extras: Magnetischer Halter
AC/DC-Adapter: Model PZ-1207200
Input: AC 100-240V 50/60Hz 90VA
Output: DC12V / 6A

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Gerät an den AC/DC-Adapter anschließen.
- AC/DC-Adapter mit Stromquelle/Steckdose verbinden.
- Gerät einschalten, indem Sie den ON/OFF-Knopf drücken.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet der VAPOLICX-Schriftzug GRÜN.
- Den VAPOLICX-Handvaporizer, dessen Edelstahlkapsel bereits mit Kräutern

rechtzeitig angezeigt, liegt es nach gültigem Gesetz im Ermessen des Herstellers Near Dark GmbH, ob er

- den Produktschaden repariert
- das Gerät durch ein gleichwertiges Gerät ersetzt
- den Rechnungsbetrag erstattet.

Diese Gewährleistung gilt nur für den ersten Endbenutzer und ist nicht übertragbar. Wenden Sie sich bei Reklamationen und bei weiteren Fragen an unsere Serviceabteilung: Tel.: +49 (0) 2242 / 874 16-25
E-Mail: info@neardark.de

NEAR DARK GmbH

Bonner Straße 11a, 53773 Hennef
Deutschland www.neardark.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 28950832



Power: 12 Volt DC voltage
Operating voltage: 6 Ampere
Features: indicator light, automatic safety shut off
Extras: magnetic holder
AC/DC Adapter: Model PZ-1207200
Input: AC 100-240V 50/60Hz 90VA
Output: DC12V 6A

reported in time, Near Dark will according to the applicable law either

- repair the product defect
- replace the device by an equivalent device
- refund the invoice amount.

This warranty is only valid for the first end user and is not transferable. Please contact our service department for complaints and further questions:
Phone: +49 (0) 2242 / 874 16-25
e-mail: info@neardark.de

NEAR DARK GmbH

Bonner Straße 11a, 53773 Hennef
Deutschland www.neardark.de
WEEE-Reg.-Nr. DE 28950832

